

## AED Wandkasten Serie „Tempus“

Dieser Wandkasten wurde entwickelt um den AED vor Wettereinflüssen, Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Man hat sich für ein modernes Design entschieden. Er besteht aus rostfreiem gelaserten Stahl oder Aluminium, wurde gekantet und verschweißt.

Die Scheibe aus Polykarbonat bietet eine deutliche Sicht auf den im Inneren befindlichen AED. Wird der Schrank geöffnet, wird die Schublade über zwei hydraulische Dämpfer in dessen Abwärtsbewegung kontrolliert.

Für den Außenbereich werden Heizelemente und Lüftung integriert um die Rettungsmittel im optimalen Temperaturfenster zu halten (Stromanschluss notwendig). Zudem ist eine stromsparende LED Beleuchtung im inneren vorhanden.

Die Verriegelung wurde nach dem Prinzip eines Autoschlusses entwickelt um dauerhaft und zuverlässig zu funktionieren.



### **Tempus 1**

Notöffnung durch Einschlagknopf  
**Edelstahl** gepulvert

### **Tempus 3**

Notöffnung durch Einschlagknopf  
**Aluminium** gepulvert



### **Tempus 2**

Öffnung durch Pincode  
**Edelstahl** gepulvert

### **Tempus 4**

Öffnung durch Pincode  
**Aluminium** gepulvert

## **Technik Tempus 1+2**

Modernes Design  
Vandalismusschutz  
Robuster Notdruckknopf  
AED Wandschrank für den Außenbereich  
Für alle Typen AED´s geeignet  
Material **AISI-304** (Edelstahl)  
Mechanische Rotorschlösser (DIN ISO 2768)(Länge 350mm)  
Entwickelt für extreme Wetterbedingungen

Abmessungen (BxHxT)  
Geschlossen: 40 x 55 x 26 cm  
Offen: 40 x 91 x 26 cm

## **Technik Tempus 3+4**

Modernes Design  
Vandalismusschutz  
Robuster Notdruckknopf  
AED Wandschrank für den Außenbereich  
Für alle Typen AED´s geeignet  
Material **Aluminium**  
Mechanische Rotorschlösser (DIN ISO 2768)(Länge 350mm)  
Entwickelt für extreme Wetterbedingungen

Abmessungen (BxHxT)  
Geschlossen: 40 x 55 x 26 cm  
Offen: 40 x 91 x 26 cm

## **Alle Tempus Modelle:**

Visueller und akustischer Alarm (Dauer des Signaltons einstellbar)  
Heizelement (Standard -15°C)  
Stoß- und wasserfest (IP 56)  
Resistent gegen extremen Vandalismus  
Zentrale LED Beleuchtung

## **Öffnung**

### **Tempus 1 + 3: Einschlagknopf**

Der Kasten wird versperrt und kann trotzdem ohne Zuhilfenahme von Schlüsseln oder Werkzeugen der Kasten über einen Notöffnungsknopf geöffnet werden.

### **Tempus 2 + 4 Pincode**

Es besteht auch die Möglichkeit den Kasten mittels Pincode zu öffnen.

Hierzu wird nach einem Anruf einer hinterlegten Notrufnummer der Pincode telefonisch übermittelt. Im Anschluss kann der Code eingetippt werden und der Kasten lässt sich öffnen.

Dies verhindert einen Diebstahl oder Mißbrauch, denn der Anrufer identifiziert sich mit dessen Telefonnummer.

### **Optional:**

SMS Modul zur Überwachung der Öffnung und Stromanschlusses. SIM Karte von Nöten.

### **Lieferumfang:**

Alle Tempus Versionen werden mit Befestigungsmaterial, Netzteil, Kabeln und Bedienungsanleitung geliefert.

Tempus 1+3:  
2 Stück Sollbruchscheiben.

Tempus 2+4:  
Notschlüssel